

Gama UPS/SAI

Tecnología on line | 2024



When **energy** matters

 **socomec**
Innovative Power Solutions



Prime

Electricidad de confianza

Protección fiable y rentable para asegurar la continuidad operativa

SAI monofásicos



gamme 511

ITYS E

Monofásico
De 1 a 10 kVA

ITYS E es sistema compacto en torre que no necessita ningunga configuración especial en el primer arranque. Dispone de un bypass para el mantenimiento periódico o de emergencia



gamme 849

ITYS

Monofásico
De 1 a 10 kVA

Sistema SAI compacto en torre que ahorra espacio en el entorno operativo. Amplia tolerancia de tensión de entrada que limita las transferencias al modo de batería y prolonga la duración de ésta



gamme 873

OFYS RT

Monofásico
De 1 to a kVA

OFYS RT es una gama de SAI monofásicos diseñados para proteger las infraestructuras de TI profesionales, garantizando soluciones competitivas

SAI trifásico



gamme 887

MASTERYS BC+

Trifásico
De 10 a 160 kVA

Solución rentable, fácil de configurar e instalar



Superior

Rendimiento energético inigualable

El mejor de su clase y rendimiento certificado para optimizar el uso y el coste total de propiedad

SAI monofásicos



gamme B54

NETYS RT

Monofásico

De 1100 a 11000 VA

Solución profesional completa para la protección y la disponibilidad de las infraestructuras IT

Sistema de transferencia



gamme B90

STATYS XS

Sistema de transferencia monofásico

16 y 32 A

Sistema de transferencia fiable para alimentación redundante

STATYS XS también está disponible en versión hot-swap de 32 A. Diseñado con bypass doble en la parte delantera, protegido contra errores humanos. La extracción y la sustitución de las unidades de control y de potencia se realiza de forma segura y sencilla, sin interrupción de la carga.

UPS ELITE: marca de eficiencia

Socomec, experto global en la gestión de energía, se adhiere al Código de conducta del JRC para declarar la eficiencia de los SAI de categoría Elite.



Selector de SAI

Elija la solución de SAI ideal para su aplicación - hoy y mañana - desde 600 VA hasta 160 kVA.

UPS ▶ SELECTOR



Cree su propio proyecto

Socomec: nuestras innovaciones para mejorar su rendimiento energético

1^{er} fabricante independiente

4 200 empleados en todo el mundo

8 % de los ingresos dedicados a I+D

400 expertos dedicados a servicios para el cliente

Su experto en gestión energética



CORTE EN CARGA



MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA



CONVERSIÓN DE ENERGÍA



ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El especialista para aplicaciones críticas

- Control y gestión de instalaciones en BT
- Seguridad para las personas y los bienes materiales
- Medida de parámetros eléctricos
- Gestión de energía
- Calidad energética
- Disponibilidad energética
- Almacenamiento de energía
- Prevención y reparación
- Medida y análisis
- Optimización de la instalación
- Asesoría, puesta en marcha y formación

Presencia internacional

12 fábricas

- Francia (x3)
- Italia (x2)
- Túnez
- India
- China (x2)
- Estados Unidos (x2)
- Canadá

30 filiales y oficinas comerciales

- Alemania • Argelia • Australia • Austria • Bélgica • Canadá
- China • Costa de Marfil • Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
- Eslovenia • España • Estados Unidos • Francia (x2)
- Holanda • India • Indonesia • Italia • Polonia • Portugal
- Reino Unido • Rumanía • Serbia • Singapur • Sudáfrica
- Suecia • Suiza • Tailandia • Túnez • Turquía

80 países

donde se distribuye nuestra marca

GRUPO SOCOMEC

Polígon Industrial Les Guixeres
Avinguda del Guix, 31
E - 08915 Badalona (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. +34 93 540 75 75 - Fax +34 93 540 75 76
info.es@socomec.com

SU DISTRIBUIDOR

www.socomec.es



100 years
OF SHARED ENERGY

socomec
Innovative Power Solutions