

Manufacturer
Fabricant

SOCOMECSAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE

Product type
Type de produit

Transfer switching equipment fitted with their original accessories
Matériels de connexion de transfert automatiques équipés de leurs accessoires d'origine

Product model(s)
Modèle(s) de produit

ATyS S, ATyS dS, ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p

Product references
Références produit

See next pages
Voir pages suivantes

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

2014/30/UE Directive Compatibilité Electromagnétique

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS EN IEC 63000: 2018
LVD/DBT EN 60947-6-1:2005/A1:2014
EMC/CEM EN 60947-6-1:2005/A1:2014

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).
Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date 7/21/2023
Date

Place Benfeld
Lieu



Alan REED
Power Switching & Monitoring Application Director



Product models <i>Modèles de produit</i>	Voltage tap <i>Kit de prise de de tension</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache borne</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>
ATyS S 95054004 ; 95064004 ; 95054006 ; 95064006 ; 95054008 ; 95064008 ; 95054010 ; 95064010 ; 95054012 ; 95064012				Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 95994004
95034004 ; 95034006 ; 95034008 ; 95034010 ; 95034012	95994001	95034013	Line side 95944012	Terminal retainer <i>Clips de maintien connecteurs</i> 95994003
ATyS dS 95134004 ; 95134006 ; 95134008 ; 95134010 ; 95134012			Load side 95949012	DIN rail <i>Rail DIN</i> 95994002

Product models <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal screen <i>Ecran de protection</i>	Lug kit <i>Kit de raccordement</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>
ATyS UL 97232010 ; 97233010 ; 97234010 ; 97232020 97233020 ; 97234020	41592021 41593021 41594021	41583021 41584021	39542020 39543020 39544020	41590021 41590022
97232026 ; 97233026 ; 97234026 ; 97232040 97233040 ; 97234040	41592041 41593041 41594041	41583041 41584041	39542040 39543040 39544040	

Product models <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache borne</i>	Terminal screen <i>Ecran face avant</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	2-position padlocking <i>Commande cadenassable dans les 2 positions</i>	Key handle interlocking system <i>Système de verrouillage de la poignée</i>	Mounting spacer <i>Pattes de réhausse</i>	Door protective surround <i>Cadre de porte</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	Copper bar connection kit <i>Kit de raccordement des barres de cuivre</i>	
ATyS r 95233012 ; 95234012 95233016 ; 95234016 95233020 ; 95234020	41093019 41094019	26943014 26944014	15093012 15094012	95090012	15990502	95990003	95991006	15090001	15290012	Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 15994064		
95233025 ; 95234025	41093025 41094025	26943021 26944021	15093025 15094025	95090025								
95233031 ; 95234031	41093039 41094039		95090040									
95233040 ; 95234040												
95233050 ; 95234050	41093050 41094050	26943051 26944051	15093063 15094063	95090063								
95233063 ; 95234063	41093063 41094063											
95233080 ; 95234080	41093080 41094080		15093080 15094080	95090080	15990532	95990004	95991004		15290080	DC power supply <i>Alimentation DC</i> 15995012 15995112 15995212 Double power supply <i>Module de gestion d'une double alimentation</i> 15994001		
95233100 ; 95234100				95090120								
95233120 ; 95234120			41093120 41094120	15093160 15094160								95090160
95233160 ; 95234160			41093160 41094160									
95233200 ; 95234200			15093200 15094200	Included <i>d'origine</i>							26191200 26291200 26991200 41090320	
95233250 ; 95234250											26291200 26991200 41090320	
95233320 ; 95234320												

Product models <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache borne</i>	Terminal screen <i>Ecran face avant</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	2-position padlocking <i>Commande cadenassable dans les 2 positions</i>	Key handle interlocking system <i>Système de verrouillage de la poignée</i>	Mounting spacer <i>Pattes de réhausse</i>	Door protective surround <i>Cadre de porte</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	Copper bar connection kit <i>Kit de raccordement des barres de cuivre</i>
ATyS d 95333012 ; 95334012 95333016 ; 95334016 95333020 ; 95334020	41093019 41094019	26943014 26944014	15093012 15094012	95090012	15990502	95990003	95991006	15090001	15390012	Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 15994064 DC power supply <i>Alimentation DC</i> 15995012 15995112 15995212 Double power supply <i>Module de gestion d'une double alimentation</i> 15994001 Remote Interface <i>Interface deportee</i> 95992010 Connecting cable for remote interface <i>Cordon RJ5</i> 15992009	
95333025 ; 95334025	41093025 41094025	26943021 26944021	15093025 15094025	95090025							
95333031 ; 95334031	41093039 41094039		95090040								
95333040 ; 95334040											
95333050 ; 95334050	41093050 41094050	26943051 26944051	15093063 15094063	95090063							
95333063 ; 95334063	41093063 41094063										
95333080 ; 95334080	41093080 41094080		15093080 15094080	95090080	15990532	95990004	95991004		15390080		
95333100 ; 95334100											
95333120 ; 95334120	41093120 41094120		95090120								
95333160 ; 95334160	41093160 41094160		15093160 15094160	95090160							
95333200 ; 95334200			15093200 15094200		Included <i>d'origine</i>						
95333250 ; 95334250											
95333320 ; 95334320											

Product models <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache forme</i>	Terminal screen <i>Ecran face avant</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Voltage tapping and power supply kit <i>Kit de prise de tension</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	2-position padlocking <i>Commande cadenassable dans les 2 positions</i>	Key handle interlocking system <i>Système de verrouillage de la poignée</i>	Mounting spacer <i>Pattes de réhausse</i>	Door protective surround <i>Cadre de porte</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	Copper bar connection kit <i>Kit de raccordement des barres de cuivre</i>	
ATyS t 95433012 ; 95434012 95433016 ; 95434016 95433020 ; 95434020	41093019 41094019	26943014 26944014	15093012 15094012	95090012	15593012 15594012	15990502	95990003	95991006	15090001	15390012	Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 15994064 DC power supply <i>Alimentation DC</i> 15995012 15995112 15995212 Double power supply <i>Module de gestion d'une double alimentation</i> 15994001 Remote Interface <i>Interface déportée</i> 95992010		
95433025 ; 95434025	41093025 41094025	26943021 26944021	15093025 15094025	95090025	15593025 15594025								
95433031 ; 95434031	41093039 41094039				15593040 15594040								
95433040 ; 95434040			95090040										
95433050 ; 95434050	41093050 41094050	26943051 26944051	15093063 15094063	95090063	15593063 15594063								
95433063 ; 95434063	41093063 41094063												
95433080 ; 95434080	41093080 41094080		15093080 15094080	95090080	15593080 15594080	15990532				15390080	Connecting cable for remote Interface <i>Cordon RJ5</i> 15992009 Sealable cover <i>Capot plombable</i> 95990000	26191200 26291200 26991200 41090320 26291200 26991200 41090320	
95433100 ; 95434100													95090120
95433120 ; 95434120	41093120 41094120												
95433160 ; 95434160	41093160 41094160			15093160 15094160	95090160								15593160 15594160
95433200 ; 95434200													
95433250 ; 95434250			15093200 15094200		15593200 15594200	Included d'origine							
95433320 ; 95434320													

Product models <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache borne</i>	Terminal screen <i>Ecran face avant</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Voltage tapping and power supply kit <i>Kit de prise de tension</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	2-position padlocking <i>Commande cadenassable dans les 2 positions</i>	Key handle interlocking system <i>Système de verrouillage de la poignée</i>	Mounting spacer <i>Pattes de réhausse</i>	Door protective surround <i>Cadre de porte</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	Copper bar connection kit <i>Kit de raccordement des barres de cuivre</i>
ATyS g 95533012 ; 95534012 95533016 ; 95534016 95533020 ; 95534020	41093019 41094019	26943014 26944014	15093012 15094012	95090012	15593012 15594012						Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 15994064 DC power supply <i>Alimentation DC</i> 15995012 15995112 15995212 Double power supply <i>Module de gestion double alimentation</i> 15994001 Remote Interface <i>Interface déportée</i> 95992010 Connecting cable for remote Interface <i>Cordon RJ5</i> 15992009 Sealable cover <i>Capot plombable</i> 95990000	
95533025 ; 95534025	41093025 41094025	26943021 26944021	15093025 15094025	95090025	15593025 15594025	15990502	95990003	95991006	15090001	15390012		
95533031 ; 95534031	41093039 41094039				15593040 15594040							
95533040 ; 95534040					95090040							
95533050 ; 95534050	41093050 41094050	26943051 26944051	15093063 15094063	95090063	15593063 15594063							
95533063 ; 95534063	41093063 41094063											
95533080 ; 95534080 95533100 ; 95534100	41093080 41094080		15093080 15094080	95090080	15593080 15594080					15390080		
95533120 ; 95534120	41093120 41094120			95090120	15593120 15594120							
95533160 ; 95534160	41093160 41094160		15093160 15094160	95090160	15593160 15594160							
95533200 ; 95534200												
95533250 ; 95534250			15093200 15094200		15593200 15594200	Included d'origine						
95533320 ; 95534320											26191200 26291200 26991200 41090320 26291200 26991200 41090320	

Product model <i>Modèles de produit</i>	Bridging Bar <i>Barre de pontage</i>	Terminal shroud <i>Cache borne</i>	Terminal screen <i>Ecran face avant</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Voltage tapping and power supply kit <i>Kit de prise de tension</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	2-position padlocking <i>Commande cadenassable dans les 2 positions</i>	Key handle interlocking system <i>Système de verrouillage de la poignée</i>	Mounting spacer <i>Pattes de réhausse</i>	Door protective surround <i>Cadre de porte</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	Copper bar connection kit <i>Kit de raccordement des barres de cuivre</i>	
ATyS p 95733012 ; 95734012 95733016 ; 95734016 95733020 ; 95734020	41093019 41094019	26943014 26944014	15093012 15094012	95090012	15593012 15594012	15990502	95990003	95991006	15090001	15390012	Autotransformer <i>Transformateur de tension de commande</i> 15994064 DC power supply <i>Alimentation DC</i> 15995012 15995112 15995212		
95733025 ; 95734025	41093025 41094025	26943021 26944021	15093025 15094025	95090025	15593025 15594025								
95733031 ; 95734031 95733040 ; 95734040	41093039 41094039		95090040	15593040 15594040									
95733050 ; 95734050	41093050 41094050	26943051 26944051		15093063 15094063	95090063								15593063 15594063
95733063 ; 95734063	41093063 41094063												
95733080 ; 95734080 95733100 ; 95734100 95733120 ; 95734120 95733160 ; 95734160	41093080 41094080 41093120 41094120 41093160 41094160		15093080 15094080	95090080 95090120	15593080 15594080 15593120 15594120 15593160 15594160	15990532	95990004	95991004		15390080	Double power supply <i>Module de gestion d'une double alimentation</i> 15994001 Remote Interface <i>Interface déportée</i> 95992020		
95733200 ; 95734200 95733250 ; 95734250 95733320 ; 95734320			15093160 15094160	95090160									Included
			15093200 15094200		15593200 15594200								