

Manufacturer
Fabricant SOCOMECSAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE

Product type
Type de produit **Enclosed transfer switching equipment**
Matériel de connexion de transfert sous coffret

Product model(s)
Modèle(s) de produit **Enclosed ATyS**

Product references
Références produit **See next pages**
Voir pages suivantes

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

2014/30/UE Directive Compatibilité Electromagnétique

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS EN IEC 63000: 2018
LVD/DBT EN 61439-2:2011; EN 60947-6-1:2005/A1:2014
EMC/CEM EN 61439-2:2011; EN 60947-6-1:2005/A1:2014

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).

Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date 8/26/2024
Date

Place Benfeld
Lieu



Alan REED
*Power Switching & Monitoring Business Line
Director*



ATyS gM Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	ATyS pM Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	Accessories <i>Accessoires</i>
18544004 ; 18544005 ; 18544006 ; 18544007 ; 18544008 ; 18544009 ; 18544010 ; 18544011 ; 18544012 ; 18544013 ; 18544016 ; 18544017	18844004 ; 18844005 ; 18844006 ; 18844007 ; 18844008 ; 18844009 ; 18844010 ; 18844011 ; 18844012 ; 18844013 ; 18844016 ; 18844017	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i> 13091001 Solid neutral <i>Neutre passant</i> 13099008 Kit IP54 13994016 Voltage sensing & power supply <i>Borne de prise de tension et d'alimentation</i> 13994006 Cage terminal interface <i>Barrière entre phase</i> 13994017
ATyS dM Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	18873004 ; 18874004 ; 18873006 ; 18874006 ; 18873008 ; 18874008 ; 18873010 ; 18874010 ; 18873012 ; 18874012 ; 18873016 ; 18874016	
18234004 ; 18234005 ; 18234006 ; 18234007 ; 18234008 ; 18234009 ; 18234010 ; 18234011 ; 18234012 ; 18234013 ; 18234016 ; 18234017		Solid neutral <i>Neutre passant</i> 13099008 Kit IP54 13994016

ATyS S Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	Connecting kit <i>Kit barre de connection</i>
35054004 ; 35054006 ; 35054008 ; 35054010 ; 35054012	
ATyS dS Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	95990018
35134004 ; 35134006 ; 35134008 ; 35134010 ; 35134012	

ATyS d Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	ATyS r Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	ATyS g Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>
17234012 17234016			15991006
	87234020	87534020	15991020
17234025	87234025	87534025	15991025
17234040	87234040	87534040	15991040
17234063	87234063	87534063	15991063
17234080	87234080	87534080	15991080
17234100	87234100	87534100	15991100
17234120	87234120	87534120	15991120
17234160	87234160	87534160	15991160
17234200 17234250 17234320	87234200 87234250 87234320	87534200 87534250 87534320	

Product models <i>Modèles de produit</i>	Accessories <i>Accessoires</i>
ATyS M Polymeric enclosure <i>Coffret polymère</i> 18554004 ; 18554006 ; 18554008 ; 18554010 ; 18554012 ; 18554016	
ATyS dM Polymeric enclosure <i>Coffret polymère</i> 18232004 ; 18232006 ; 18232008 ; 18232010 ; 18232012 ; 18232016	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i> 13091001 Voltage sensing & power supply <i>Borne de prise de tension et d'alimentation</i> 13994006 Dual power supply <i>Double alimentation</i> 15994001
ATyS gM Polymeric enclosure <i>Coffret polymère</i> 18542004 ; 18542006 ; 18542008 ; 18542010 ; 18542012 ; 18542016	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i> 13091001 Voltage sensing & power supply <i>Borne de prise de tension et d'alimentation</i> 13994006

ATyS p Steel enclosure <i>Coffret tôle</i>	Solid neutral <i>Neutre passant</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>
17634012 17634016	15991006	ATyS D10 95992010
17634025	15991025	ATyS D20 95992020
17634040	15991040	Cable RJ45 15992009
17634063	15991063	Communication module RS485 MODBUS 15992000
17634080	15991080	2 input/2 output module <i>Module 2 entrées/2 sorties</i> 15992001
17634100	15991100	
17634120	15991120	
17634160	15991160	
17634200 17634250 17634320		
87734020	15991020	
87734025	15991025	
87734040	15991040	
87734063	15991063	
87734080	15991080	
87734100	15991100	
87734120	15991120	
87734160	15991160	
87734200 ; 87734250 ; 87734320		
18873025 ; 18874025 ; 18873040 ; 18874040		

ATyS Bypass	Tinned busbar <i>Barre étamée</i>	Other accessories <i>Autres accessoires</i>	2 input/2 output module <i>Module 2 entrées/2 sorties</i>
17854004 ; 17854006 ; 17854008 ; 17854010 ; 17854012 ; 17864004 ; 17864006 ; 17864008 ; 17864010 ; 17864012		Protection against overvoltage <i>Protection contre les surtensions</i> 15999016 Engine exerciser <i>Horloge programmable</i> 15999006	
17854016 ; 17864016			
17854025 ; 17864025	15999007	Protection against overvoltage <i>Protection contre les surtensions</i> 15999017	
17854040 ; 17864040	15999008		
17854063 ; 17864063	15999009	Protection against overvoltage <i>Protection contre les surtensions</i> 15999018	
17854080 ; 17864080	15999010		
17854100 ; 17864100	15999011		
17854120 ; 17864120	15999013	Protection against overvoltage <i>Protection contre les surtensions</i> 15999018	15992001
17854160 ; 17864160			
17854200 ; 17864200	15999014	Extension cabinet <i>Coffret d'extension</i> 15999004	
17854250 ; 17864250	15999015	Protection against overvoltage <i>Protection contre les surtensions</i> 15999018	
17854320 ; 17864320		Extension cabinet <i>Coffret d'extension</i> 15999004	